

# 单向节流阀 GRLA-1/4-PK-6-B

订货号: 151174

FESTO



## 数据表

| 特性                     | 值   |
|------------------------|---|
| 阀功能                    | 排气单向节流功能  |
| 气接口, 气口 1              | 用于倒钩接头内径 6 mm, 带管接螺母  |
| 气接口, 气口 2              | 外螺纹 G1/4  |
| 调节元件                   | 一字圆头螺丝  |
| 安装方式                   | 拧入  |
| 流量控制方向上的标准标称流量         | 540 l/min   |
| 封锁方向上的标准标称流量           | 410 l/min...585 l/min   |
| 环境温度                   | -10 °C...60 °C  |
| 海事分类                   | 参见证书  |
| 防爆                     | 必须遵守证书中的信息!<br>区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX) |
| 安装位置                   | 可选  |
| 工作压力完整温度范围             | 0.3 bar...10 bar  |
| 流量控制方向上的标准流量 6 → 0 bar | 840 l/min   |
| 止回方向上的标准流量 6 → 0 bar   | 635 l/min...910 l/min   |
| 工作介质                   | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| 工作和先导介质说明              | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 介质温度                   | -10 °C...60 °C  |
| 公称通径                   | 6 mm  |
| 最大紧固扭矩                 | 11 Nm   |
| 产品重量                   | 45 g  |

| 特性      | 值       |
|---------|---------|
| 旋入螺钉的材料 | 精制铝合金   |
| 材料说明    | RoHS 合规 |
| 密封件材料   | NBR     |
| 调节螺丝材料  | 黄铜      |
| 摆动接头材料  | 压铸锌     |