

单向节流阀 GRLA-1/2-B

订货号: 151179

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	排气单向节流功能
气接口, 气口 1	G1/2
气接口, 气口 2	G1/2
调节元件	一字圆头螺丝
安装方式	拧入
流量控制方向上的标准标称流量	2100 l/min
封锁方向上的标准标称流量	1550 l/min...2200 l/min
工作压力	0.3 bar...10 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
海事分类	参见证书
防爆	必须遵守证书中的信息! 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
安装位置	可选
流量控制方向上的标准流量 6 → 0 bar	4000 l/min
止回方向上的标准流量 6 → 0 bar	2950 l/min...4190 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
最大紧固扭矩	40 Nm
产品重量	204 g
材料说明	RoHS 合规

特性	值
密封件材料	NBR
中空螺栓材料	精制铝合金
调节螺丝材料	黄铜
螺母材料	精制铝合金
摆动接头材料	压铸锌