

单向节流阀 GRLA-3/4-B

订货号: 151180

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|------------------------|---|
| 阀功能 | 排气单向节流功能 |
| 气接口, 气口 1 | G3/4 |
| 气接口, 气口 2 | G3/4 |
| 调节元件 | 一字圆头螺丝 |
| 安装方式 | 拧入 |
| 流量控制方向上的标准标称流量 | 4320 l/min |
| 封锁方向上的标准标称流量 | 3220 l/min...4320 l/min |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 海事分类 | 参见证书 |
| 防爆 | 必须遵守证书中的信息! 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX) |
| 安装位置 | 可选 |
| 工作压力完整温度范围 | 0.3 bar...10 bar |
| 流量控制方向上的标准流量 6 → 0 bar | 7300 l/min |
| 止回方向上的标准流量 6 → 0 bar | 5440 l/min...7300 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -10 °C...60 °C |
| 最大紧固扭矩 | 60 Nm |
| 产品重量 | 377 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |

| 特性 | 值 |
|--------|-------|
| 密封件材料 | NBR |
| 中空螺栓材料 | 精制铝合金 |
| 调节螺丝材料 | 黄铜 |
| 螺母材料 | 精制铝合金 |
| 摆动接头材料 | 压铸锌 |