


# 单向节流阀

## GRLZ-1/8-PK-4-RS-B

产品代号: 151193

FESTO

用于进气节流,带转动接头.



### 技术参数

特性	值
阀功能	单向流量控制功能,用于气源
气动连接,气口 1	PK-4 带套筒螺母
气动连接,气口 2	G1/8
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	230 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	190 ... 240 l/min
工作压力	0.3 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
工作介质	过滤、未润滑压缩空气,过滤精度40 衞 过滤、已润滑的压缩空气,过滤精度 40 衞
装配位置	任何
节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	360 l/min
单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	295 ... 375 l/min
介质温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	6 Nm
产品重量	25 g
凸缘螺丝的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR
调节螺钉的材料数据	黄铜
摆动接头的材料数据	牙铸锌