



单向节流阀

GRLA-1/8-NPT-B

产品代号: 151539

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能，用于排气
气动连接, 气口 1	1/8 NPT
气动连接, 气口 2	1/8 NPT
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
环境温度	-10 ... 60 °C
整个温度范围内的工作压力	0.3 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
材料备注	符合 RoHS