



单向节流阀

GRLA-1/4-NPT-B

产品代号: 151547

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能, 用于排气
气动连接, 气口 1	内螺纹 1/4 NPT
气动连接, 气口 2	外螺纹 1/4 NPT
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	610 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	450 ... 820 l/min
环境温度	-10 ... 60 °C
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0.3 ... 10 bar
流量控制方向上的标准流量 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,200 l/min
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
额定尺寸	6 mm
最大紧固扭矩	11 Nm
材料信息, 螺纹塞	锻造铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 调节螺钉	黄铜
材料信息, 摆动接头	牙铸锌