


标准气缸 DNG-4"-8"-PPV-A

产品代号: 151636

FESTO

基于ISO 15552, NF E 49 003.1和UNI 10 290标准,
用于接近式感测,两端采用可调终端缓冲.

该产品只可从Festo USA订购



技术参数

特性	值
行程	203.2 mm
活塞直径	100 mm
活塞杆螺纹	UNF3/4-16
缓冲	两端都带可调气缓冲 (PPV)
符合标准	ISO 6431 VDMA 24562
活塞杆末端	阳螺纹
工作压力	0.6 ... 10 bar
工作模式	双作用
环境温度	-20 ... 80 °C
缓冲长度	36 mm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	4,418 N
6 bar时的理论作用力, 进程	4,712 N
气动连接	M10