


导向单元 FEN-1/2"-5/8"- -GF

产品代号: 151721

FESTO

带普通轴承导向, 具有抗扭转作用, 能提供较高的导向精度。
将停止供货的产品,
供货至2021。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
尺寸	1/2"
行程	0.04 ... 10 "
装配位置	任意
导向	普通轴承导向
设计结构	导向
环境温度	-4 ... 176 °F
置换力	15 N
每10 mm 行程所增加的重量	13 g
0 mm行程时的基本重量	490 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料信息, 导向元件	高合金钢
材料信息, 壳体	锻造铝合金