



# 直线驱动器 DGO-3/4"- -PPV-A-B

产品代号: 15229

FESTO

非接触式位置感测, 无活塞杆, 磁场耦合.

典型表现



## 技术参数

特性	值
行程	0.04 ... 157 "
活塞直径	3/4"
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
导向	普通轴承导向
驱动器原理	力锁定 (磁性)
工作压力	1.6 ... 7 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 60 °C
缓冲长度	17 mm
气动连接	1/8 NPT