


# 直线驱动器 DGO-1'''- -PPV-A-B

订货号: 15230

FESTO



## 数据表

特性	值
行程	0,04 in...157 in
活塞直径	1" "
缓冲	气动缓冲，两端可调
导轨	滑动轴承导轨
联轴器设计	力锁（磁性）
工作压力	1.5 bar...7 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...60 °C
缓冲长度	19 mm
气动接口	1/8 NPT