



# 真空开关

## VPEV-W-KL-LED-GH

产品代号: 152619

FESTO

安装于 G- 或 H- 导轨上.



## 技术参数

特性	值
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料备注	符合 RoHS
测定变量	相对压力
测量方式	气动/电子压力转换开关
压力测量范围	-0.8 ... -0.25 bar
工作压力	-1 ... 0 bar
过载范围	8 bar
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	0 ... 60 °C
环境温度	0 ... 60 °C
切换元件功能	转接开关
迟滞	0.08 ... 0.25 bar
最大切换频率	3 Hz
最大输出电流	2,500 mA
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
电连接	4针 螺丝端子
安装类型	带通孔 带高帽式导轨 可选
装配位置	任意
气动连接	M5
产品重量	56 g
材料信息, 壳体	PA PET POM
材料信息, 膜片	NBR
工作状态显示	黄色 LED
临界值的范围	-0.8 ... -0.25 bar
防护等级	IP20
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III