



# 单向节流阀

## VFOF-LE-H-G18-Q6

FESTO

产品代号: 1526931  
 将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
 供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



### 技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能，用于排气
气动连接, 气口 1	QS-6
气动连接, 气口 2	G1/8
驱动类型	手动
调节元件	内六角
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	250 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	150 ... 260 l/min
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
材料信息, 壳体	PBT
装配位置	任意
可摆动性	360 deg/但不允许连续旋转
节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	420 l/min
单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	840 ... 1100 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-10 ... 60 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
额定紧固扭矩	3 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
许用的驱动力矩, 调节螺丝	1 Nm
产品重量	13.9 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 空心螺栓	锻造铝合金
材料信息, 轴套	锻造铝合金
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 调节螺钉	黄铜