

塑料气管

PU-1/4-B-SW

产品代号: 15275

FESTO

聚乙烯, 用于 CN- 和 CK- 管接头, 柔软和抗折 (不可用于食品工业).

该产品只可从 Festo USA 订购

最高工作压力是指最高温度时的工作压力.



技术参数

特性	值
外径	6.35 mm
与流量相关的弯曲半径	22 mm
内径	4 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
环境温度	-30 ... 60 °C
产品质量视长度而定	0.024 kg/m
颜色	黑色