

直角气路板底座 NAVW-1/2-NPT-3

产品代号: 152794

FESTO

气孔位置根据标准 DIN ISO 5599/1, 用于集成安装, 底部或侧面接口



技术参数

特性	值
宽度	190 mm
工作压力	0 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
底座的安装方法	带通孔
先导气口12	1/8 NPT
先导气口14	1/8 NPT
气动连接, 气口 1	1/2 NPT
气动连接, 气口 2	1/2 NPT
气动连接, 气口 4	1/2 NPT