

冷凝水排放器 WA-2

产品代号: 152810

FESTO

自动



技术参数

特性	值
驱动类型	机械的
装配位置	垂直 +/- 5°
手控装置	推
冷凝水排放	全自动
设计结构	外部, 机械方式, 全自动
测定变量	填充水平
阀功能	2/2 常开, 单电控
工作压力	1.5 ... 14 bar
工作介质	水
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 60 °C
介质温度	0 ... 50 °C
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	92 g
安装类型	线路安装
冷凝水排放接口	PK-4
气动连接	M9
材料信息, 壳体	锻造铝合金