


# 快插接头 QS-8H-6

产品代号: 153042

★ 核心产品范围

带有插入式轴套.

FESTO



## 技术参数

| 特性           | 值  |
|--------------|--|
| 尺寸           | 标准   |
| 额定尺寸         | 3.8 mm   |
| 装配位置         | 任意   |
| 设计           | 直列式结构  |
| 包装数量         | 10   |
| 设计结构         | 推/拉原理  |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.6 MPa   |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 6 bar  |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 87 psi   |
| 随温度变化的工作压力   | -0.095 ... 1.4 MPa   |
| 和温度相关的工作压力   | -0.95 ... 14 bar   |
| 随温度变化的工作压力   | -13.775 ... 203 psi  |
| 海事分类         | 看证书  |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>水, 按照生产商的声明, 参见 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气  |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 - 低腐蚀影响  |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 环境温度         | -10 ... 80 °C  |
| 产品重量         | 4 g  |
| 气动连接, 气口 1   | 插入式轴套直径 8 mm   |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 6 mm  |
| 释放环的颜色       | 蓝色   |
| 材料备注         | 符合 RoHS  |
| 材料信息, 壳体     | PBT  |
| 材料信息, 释放环    | POM  |
| 材料信息, 管密封    | NBR  |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀  |