

# T形快插螺纹接头

## QSTF-1/8-6-B

产品代号: 153183

FESTO

360°可旋转, 外螺纹和内螺纹, 带外六角。



### 技术参数

| 特性           | 值  |
|--------------|--|
| 尺寸           | 标准   |
| 额定尺寸         | 4.6 mm   |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 外表层  |
| 装配位置         | 任意   |
| 设计           | L形, 附加接口, 内螺纹, 纵向  |
| 包装数量         | 1  |
| 设计结构         | 推/拉原理  |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.6 MPa   |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 6 bar  |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 87 psi   |
| 随温度变化的工作压力   | -0.095 ... 1.4 MPa   |
| 和温度相关的工作压力   | -0.95 ... 14 bar   |
| 随温度变化的工作压力   | -13.775 ... 203 psi  |
| 海事分类         | 看证书  |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>水, 按照生产商的声明, 参见 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气  |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响  |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 环境温度         | -10 ... 80 °C  |
| 额定紧固扭矩       | 7 Nm   |
| 额定紧固扭矩的公差    | ± 20 %   |
| 产品重量         | 23 g   |
| 输出数量         | 2  |
| 输送管线的数量      | 1  |
| 安装类型         | 外六角A/F 14  |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 R1/8   |
| 气动连接, 气口 2   | 阴螺纹 G1/8<br>用于气管外径 6 mm  |
| 释放环的颜色       | 蓝色   |
| 材料备注         | 符合 RoHS  |
| 材料信息, 壳体     | PBT  |
| 材料信息, 空心螺栓   | 镀镍黄铜   |
| 材料信息, 释放环    | POM  |
| 材料信息, 管密封    | NBR  |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀  |