


# 球阀

## QH-QS-4-1/8

产品代号: 153486

FESTO

带QS 快插接头  
该型号产品适用于真空.



### 技术参数

特性	值
阀功能	2/2 双稳型
气动连接, 气口 1	R1/8
气动连接, 气口 2	QS-4
驱动类型	手动
安装类型	具有螺纹的
标准额定流量	235 l/min
额定尺寸	2.5 mm
工作压力 MPa	-0.1 ... 1 MPa
工作压力	-1 ... 10 bar
环境温度	0 ... 60 °C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
密封原则	软性
设计结构	球阀
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	14 g
材料备注	符合 RoHS