

# 球阀 QH-QS-6-1/8

订货号: 153487

FESTO



## 数据表

特性	值
阀功能	两位两通双螺线管
气接口, 气口 1	R1/8
气接口, 气口 2	QS-6
驱动方式	手册
安装方式	拧入
标准标称流量	560 l/min

特性	值
公称通径	2.5 mm
工作压力	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
环境温度	0 °C...60 °C
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
密封原理	软密封
结构特点	球阀
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 ( 之后须一直润滑介质工作 )
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	15 g
材料说明	RoHS 合规