


压差减压阀 LRL-3/8-QS-10

订货号: 153507

FESTO



数据表

特性	值
控制器功能	压差常数 带回流功能
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 2	QS-10
安装方式	拧入
标称流量, 打开	456 l/min
压力调节范围	2 bar...6 bar
气源压力 1 MPa	0 MPa...0.9 MPa
入口压力 1	0 bar...9 bar
气源压力 1 psi	0 psi...130.5 psi
环境温度	0 °C...60 °C
外壳材料	加强型 PBT
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
控制锁	反锁
安装位置	可选
结构特点	直动式活塞减压阀 带贯穿进气
关闭时的标称流量	411 l/min
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	69 g
旋入螺钉的材料	镀镍黄铜
材料说明	RoHS 合规
螺纹密封件材料	PTFE