

# T形快插接头 QST-1/4T-3/16-U


产品代号: 153731

FESTO

## 变径

该产品只可从Festo USA订购

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	2.6 mm
装配位置	任意
容器尺寸	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	Germanischer Lloyd
产品重量	11 g
输出数量	2
输送管线的数量	1
气动连接, 气口 1	用于1/4" 气管外径
气动连接, 气口 2	用于3/16" 气管外径
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PBT
释放环的材料数据	POM
气管密封的材料信息	NBR
软管夹部分的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀