

螺纹穿板接头 QSSF-3/8-1/2-U

产品代号: 153777

FESTO

带内螺纹.



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	11 mm
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
装配位置	任意
设计	舱壁
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 145 psi
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	24 Nm
产品重量	66 g
安装类型	外六角 1
气动连接, 气口 1	内螺纹3/8 NPT
气动连接, 气口 2	用于1/2" 气管外径
环境温度 (华氏)	14 ... 140 °F
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀