


# T形快插螺纹接头

## QST3-1/4-5/16-3/16-U

产品代号: 153801

FESTO

360°可旋转, 4个输出。



### 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	3.9 mm
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
装配位置	任意
设计结构	推/拉原理
包装数量	1
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	14 Nm
产品重量	32 g
输出数量	4
输送管线的数量	1
气动连接, 气口 1	外螺纹 1/4 NPT
气动连接, 气口 2	用于 3/16" 气管外径 用于 5/32" 气管外径
释放环的颜色	灰色
材料信息, 螺纹塞	镀镍黄铜
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀