

# 空位堵头 QSC-1/2H-U

产品代号: 153839

FESTO

该产品只可从Festo USA订购  
将停产的产品，供货至 2011.



## 技术参数

特性	值
装配位置	任何
容器尺寸	1
设计结构	推/拉原理
工作压力	-0.95 ... 10 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	过滤压缩空气 真空
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	Germanischer Lloyd
产品重量	2.5 g
气动连接	快插式轴套 QS-1/2"
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PBT