

# 传感器组件 DASI-Q11-40-A-KT

订货号: 1550027

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	40
对于活塞直径	直径 40
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	485 g
安装方式	螺钉夹紧
材料说明	RoHS 合规
螺钉材料	钢 镀锌