


倒钩接头 N-1/2-P-9-MS

订货号: 15635

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 公称通径 | 8 mm |
| 旋入螺钉上的密封件类型 | 密封圈 |
| 安装位置 | 可选 |
| 设计 | 直列式设计 |
| 包规格 | 1 |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...16 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 最大紧固扭矩 | 18 Nm |
| 产品重量 | 44 g |
| 气接口, 气口 1 | 外螺纹 G1/2 |
| 气接口, 气口 2 | 适用于气管内径 9 mm |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 黄铜 |