

开关接线片

DASI-Q11-20/25-A-SL

产品代号: 1568436

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	20 25
设计	用于T-槽
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	4 g
安装类型	夹在 T-槽中 带螺纹销 具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息 , 螺丝	钢 经过电镀