



Mini调压阀

LR-3,3

产品代号: 15717

FESTO

不带底板



技术参数

特性	值
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道
安装类型	前面板安装
标准额定流量	150 l/min
环境温度	-10 ... 60 °C
材料信息, 壳体	POM
装配位置	任意
设计结构	膜片式减压阀 带第二排气通道
工作压力	10 bar 145 psi
最大压力迟滞	0.3 bar
先导压力	8 bar 120 psi
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 密封	NBR TPE-A TPE-U(PU)