


# 双耳环安装件 SUA-20

订货号: 157320

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	20
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...90 °C
产品重量	41 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	精制铝合金
螺栓材料	镀锌钢
套管材料	弹簧钢
轴承材料	聚合物
螺钉材料	镀锌钢
锁的材料	弹簧钢
轴材料	钢 带防护涂层