


双耳环安装件 SUA-25

订货号: 157321

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 规格 | 25 |
| 安装位置 | 可选 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -40 °C...90 °C |
| 产品重量 | 45 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 安装件材料 | 精制铝合金 |
| 螺栓材料 | 镀锌钢 |
| 套管材料 | 弹簧钢 |
| 轴承材料 | 聚合物 |
| 螺钉材料 | 镀锌钢 |
| 锁的材料 | 弹簧钢 |
| 轴材料 | 钢 带防护涂层 |