


驱动器 FKP-80/100

产品代号: 158457

FESTO

用于避免扭矩并且补偿当直线驱动单元 DGP 和 DGE 工作时滑块和负载之间的同心误差？

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



技术参数

特性	值
尺寸	80/100
径向偏移 +/-	4 mm
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-20 ... 120 °C
在力的方向上的最高负载 (长时间) +/-	7,000 N
材料信息, 螺栓	高合金钢
材料信息, U形夹	高合金钢
材料信息, 滑动件	黄铜