


平行组件 EAMM-U-86-S48-60H-102

产品代号: 1587338

FESTO

适合于电驱动器。



技术参数

特性	值
尺寸	86
装配位置	任意
减速比	1:1
最高速度	5,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	175 kgmm ²
无负载时的驱动扭矩	0.25 Nm
可传递扭矩	9.5 Nm
产品重量	2,470 g
接口代码, 驱动器	S48
接口代码, 马达输入	60H
材料备注	符合 RoHS