


波纹吸盘

VASB-40-1/4-SI

产品代号: 158979

FESTO

密封圈, 未包含在供货范围内.
将要停止供货的型号。供货至 2013年。



技术参数

特性	值
额定尺寸	4 mm
吸盘直径	40 mm
有效的吸气直径	32 mm
设计结构	真空接口位于顶部 圆形, 1.5 层盘旋褶皱
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-40 ... 200 °C
70%真空时的起步阻力	56 N
产品重量	16 g
安装螺纹	G1/4
吸盘安装件	G 1/4
真空接口	G1/4
肖氏硬度	60 +/- 5
凸缘螺丝的材料信息	锻造铝合金
材料备注	含有PWIS 物质
吸盘的材料信息	VMQ (硅)