


连接电缆 KMP1-02-VI-12-X

产品代号: 158986

FESTO

电缆长度 1 到 99 m.



技术参数

特性	值
装配位置	任何
工作电压范围 AC	≤ 300 V
工作电压范围 DC	≤ 250 V
许用的电流负载	4 A
防护等级	IP65
环境温度	5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
电连接	25针 插头插座
电缆结构	25 x 0,75 mm ²
电缆直径	13 mm
安装类型	带夹紧带
外壳的材料信息	压铸轻型合金
电缆护套的材料信息	PE
卷曲接头的材料信息	铜合金 镀银