


连接电缆 KMP1-02-VI-16-X

产品代号: 158987
将被停止供应的产品

FESTO

电缆长度 1 到 99 m.

将停止供货的产品，
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



典型表现

技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|---------------------------|
| 装配置 | 任意 |
| 工作电压范围 AC | <= 300 V |
| 工作电压范围 DC | <= 250 V |
| 许用的电流负载 | 4 A |
| 防护等级 | IP65 |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | 5 ... 70 °C |
| 环境温度 | -30 ... 70 °C |
| 电连接 | 40针 插头插座 |
| 电缆结构 | 39 x 0,75 mm ² |
| 电缆直径 | 17 mm |
| 安装类型 | 带夹紧带 |
| 外壳的材料信息 | 压铸轻型合金 |
| 电缆护套的材料信息 | PE |
| 卷曲接头的材料信息 | 镀银 铜合金 |