



# 压力开关

## PEV-1/4-A-SW27

产品代号: 159259

FESTO

当压力达到定值时打开或关闭电路。可调压力开关点。



## 技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
测定变量	相对压力
测量方式	气动/电子压力转换开关
压力测量范围	1 ... 10 bar
工作压力	1 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-20 ... 80 °C
环境温度	-20 ... 100 °C
切换元件功能	转接开关
最大切换频率	3 Hz
最大开关输出电压, AC	250 V
最大的转换输出电压 DC	250 V
最大输出电流	4,000 mA
工作电压范围 DC	12 ... 250 V
电连接	4针 插头
安装类型	具有螺纹的
装配位置	任意
气动连接	G1/4
产品重量	138 g
材料信息, 壳体	钢, 镀锌
材料信息, 膜片	NBR
临界值的范围	1 ... 10 bar
防护等级	IP65
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L