


马达安装法兰 EAMF-A-77A-100A

产品代号: 1593628

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	383 g
接口代码, 马达输入	100A
接口代码, 联轴器外壳	77A
材料备注	符合 RoHS