



连接电缆

SIM-M12-3WD-5-NSL-PU

产品代号: 159435

FESTO

用于传感器和行程开关
将要停止供货的型号。供货至 2013年。



技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-101 EN 61984
电缆属性	标准
电缆的测试条件	拖链安装: 5 百万次循环, 弯曲半径 75 mm 弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定
预备状态显示	绿色LED
工作状态显示	黄色 LED
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
电泳强度	0.8 kV
40°C时的可接受电流负载	4 A
污染等级	3
防护等级	IP65 IP68
环境温度	-5 ... 70 °C -25 ... 70 °C
电连接	直角式插座/末端开放 M12x1 / - 5针 / 3 导线
电缆结构	3 x 0,25 mm ²
电缆直径	4.5 mm
电缆长度	5 m
导体的额定截面	0.25 mm ²
插头编码	A
颜色编码, 缆芯绝缘	蓝色 棕色 黑色
壳体颜色	黑色
电缆外套颜色	灰色
锁紧螺母的材料信息	黄铜 镀镍
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
外壳的材料信息	TPE-U(PU)
材料信息, 绝缘护套	PVC
电缆护套的材料信息	TPE-U(PU)