


轴向组件 EAMM-A-D100-140A-S1

产品代号: 1600675
将被停止供应的产品

适合于电驱动器。
将停止供货的产品，
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
可传递扭矩	143 Nm
产品重量	3,460 g
接口代码, 驱动器	D100B
接口代码, 马达输入	140A
材料备注	符合 RoHS