

储气罐 CRVZS-0.4

订货号: 160234

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 体积 | 0.4 l |
| 安装位置 | 可选 |
| 符合标准 | AD 2000 |
| 工作压力 | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi |
| 认证 | CRN 德国技术监督协会 (TÜV) |
| 证书签发机构 | TSSACRNOH17477.5C |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[:::] 氮气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 高耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 介质温度 | -10 °C...100 °C |
| 环境温度 | -10 °C...100 °C |
| 连接螺纹的最大紧固扭矩 | 23 Nm |
| 产品重量 | 543 g |
| 安装方式 | 通过固定夹 |
| 气动接口 | G1/4 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 储气罐材料 | 高合金不锈钢 |
| 固定夹材料 | 高合金不锈钢 |