


# 储气罐 CRVZS-2

产品代号: 160236

FESTO



## 技术参数

特性	值
容量	2 l
装配位置	任意
符合标准	AD 2000 参考页
工作压力 MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
工作压力	-0.95 ... 16 bar -13.78 ... 232 psi
授权	CRN TÜV
认证签发部门	TSSACRN0H17477.5C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 氮
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 100 °C
环境温度	-10 ... 100 °C
最大紧固扭矩,连接螺纹	55 Nm
产品重量	1,681 g
安装类型	带通孔
气动连接	G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 储气罐	高合金钢, 耐腐蚀