


紧凑型气缸 ADVU-3/4"-P-A


产品代号: 160562

FESTO

非接触式位置感测. 活塞杆端头带内螺纹.
该产品只可从Festo USA订购
将停产的产品, 供货至 2011.



典型表现



技术参数

特性	值
行程	0.04 ... 8 "
活塞直径	3/4"
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
工作模式	双作用
活塞杆末端	阴螺纹
工作压力	14.5 ... 145 Psi
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-4 ... 176 °F
在终端位置的冲击能量	0.1033 J
6 bar时的理论作用力, 回复行程	32 lbf
6 bar时的理论作用力, 进程	42 lbf
0 mm行程时的移动质量	0.705 oz
每10 mm 行程所增加的重量	0.811 oz
0 mm行程时的基本重量	5.256 oz
每 10 mm 行程的附加质量系数	0.212 oz
气动连接	UNF10-32
工作压力 [psi]	14.5 ... 145 psi
盖子的材料信息	锻造铝合金
动态密封的材料信息	TPE-U(PU) NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
气缸缸筒的材料信息	锻造铝合金