

紧凑型气缸 AEVULQZ-5/8"- -P-A


产品代号: 160658

FESTO

非接触式位置感测. 通过方形活塞杆防转. 活塞杆端头带内螺纹.

该产品只可从Festo USA订购

将停产的产品, 供货至 2011.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|------------------|
| 行程 | 0.2 ... 1" |
| 活塞直径 | 5/8" |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 工作模式 | 单作用 拉的动作 |
| 活塞杆末端 | 阴螺纹 |
| 防止扭转/导向 | 方形活塞杆 |
| 工作压力 | 18.8 ... 145 Psi |
| 工作介质 | 过滤压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -4 ... 176 °F |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 81 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 12 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 4 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 89 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 168 g |
| 气动连接 | UNF10-32 |
| 工作压力 [psi] | 18.8 ... 145 psi |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 动态密封的材料信息 | TPE-U(PU) NBR |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 |