

# 紧凑型气缸 AEVULQZ-2"- -P-A


产品代号: 160663

FESTO

非接触式位置感测. 通过方形活塞杆防转. 活塞杆端头带内螺纹.

该产品只可从Festo USA订购

将停产的产品, 供货至 2011.



典型表现

## 技术参数

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 行程                | 0.2 ... 1"       |
| 活塞直径              | 2"               |
| 缓冲                | P: 两端带弹性缓冲环/板    |
| 工作模式              | 单作用<br>拉的动作      |
| 活塞杆末端             | 阴螺纹              |
| 防止扭转/导向           | 方形活塞杆            |
| 工作压力              | 11.6 ... 145 Psi |
| 工作介质              | 过滤压缩空气           |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2                |
| 环境温度              | -4 ... 176 °F    |
| 6 bar时的理论作用力, 进程  | 999 N            |
| 0 mm行程时的移动质量      | 112 g            |
| 每10 mm 行程所增加的重量   | 16 g             |
| 0 mm行程时的基本重量      | 560 g            |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 23 g             |
| 气动连接              | NPT1/8-27        |
| 工作压力 [psi]        | 11.6 ... 145 psi |
| 盖子的材料信息           | 锻造铝合金            |
| 动态密封的材料信息         | TPE-U(PU)<br>NBR |
| 活塞杆的材料信息          | 高合金钢             |
| 气缸缸筒的材料信息         | 锻造铝合金            |