

紧凑型气缸 AEVULQZ-1"- -A-P-A

产品代号: 160669


FESTO

非接触式位置感测. 通过方形活塞杆防转. 活塞杆端头带外螺纹.

供货时包括活塞杆上的螺母。

该产品只可从Festo USA订购

将停产的产品，供货至 2011.



典型表现

技术参数

特性	值
行程	0.2 ... 1 "
活塞直径	1"
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
工作模式	单作用 拉的动作
活塞杆末端	阳螺纹
防止扭转/导向	方形活塞杆
工作压力	14.5 ... 145 Psi
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-4 ... 176 °F
6 bar时的理论作用力，进程	221 N
0 mm行程时的移动质量	26 g
每10 mm 行程所增加的重量	6 g
0 mm行程时的基本重量	180 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	59 g
气动连接	UNF10-32
工作压力 [psi]	14.5 ... 145 psi
盖子的材料信息	锻造铝合金
动态密封的材料信息	TPE-U(PU) NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
气缸缸筒的材料信息	锻造铝合金