


标准气缸 CRDSNU-25- -P-A

产品代号: 160883

FESTO

抗酸耐腐蚀,
符合国际和欧洲标准 DIN ISO 6432, 用于非接触式感测,
端位带弹性缓冲环.



典型表现

技术参数

特性	值
行程	10 ... 500 mm
活塞直径	25 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任何
符合标准	ISO 6432
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	4
环境温度	-20 ... 80 °C
授权	Germanischer Lloyd
在终端位置的冲击能量	0.3 J
6 bar时的理论作用力, 回复行程	247 N
6 bar时的理论作用力, 进程	295 N
每10 mm 行程所增加的重量	10 g
0 mm行程时的基本重量	450 g
安装类型	带附件 可选 具有外(内)螺纹
气动连接	G1/8
盖子的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
密封件的材料信息	TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀