


压力开关

PENV-A-W-2,5-LCD-RB

产品代号: 161055

FESTO



技术参数

特性	值
模拟量输出	0 - 10 V 4 - 20 mA
电连接	11针 插头
防护等级	IP65
气动连接	G1/8
装配位置	任何
短路强度	是
测定变量	相对压力
测量方式	压阻式压力传感器，带显示
临界值的范围	0.05 ... 2.5 bar
滞后的调节范围 [bar]	0.01 ... 2.25 bar
工作电压范围 DC	15 ... 30 V
最大输出电流	5,000 mA
开关输出	PNP
工作介质	过滤压缩空气，过滤精度 40 衞
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
介质温度	0 ... 50 °C
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	270 g
压力测量范围	0 ... 2.5 bar
精确度, FS	1 %
安装类型	可选 带通孔 带高帽式导轨
材料备注	含有PWIS 物质
外壳的材料信息	PC