


多位置组件 DPVU-32

产品代号: 161197

FESTO

用于装配3位或4位气缸, 每一个3位或4位气缸由2个ADVU气缸组成.



技术参数

特性	值
尺寸	32
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	111 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 法兰	锻造铝合金
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀
材料信息, 圆柱定位销	钢 经过电镀