


# 编码器电缆

## NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V4

产品代号: 1617288

FESTO



### 技术参数

特性	值
电缆属性	适合于拖链
防护等级	IP65
采用弹性电缆安装时的环境温度	-40 ... 75 °C
环境温度	-50 ... 80 °C
电缆的最小弯折半径	100 mm
电缆结构	已屏蔽 3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
电缆直径	8.2 mm
电缆长度	10 m
材料备注	符合 RoHS
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)