


编码器电缆

NEBM-M12G8-E- -S1G9-V4

产品代号: 1617291

FESTO



技术参数

特性	值
电缆属性	适合于拖链
防护等级	IP65
采用弹性电缆安装时的环境温度	-40 ... 75 °C
环境温度	-50 ... 80 °C
电缆的最小弯折半径	100 mm
电缆结构	已屏蔽 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
电缆直径	8.2 mm
材料备注	符合 RoHS
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)